


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.400 Plåtfläns i metall

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.400 - Plåtfläns i metall

Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade flänsar, kapslingsklass IP 66 vid montage i vanligt läge, nedtill.

Features

Art. nr.	SZ 2562.400
Utförande	sluten
Produktbeskrivning	Som reserv-/utbytesdel för standardmässigt bifogade plåtflänsar.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Dimension	Bredd: 339 mm Djup: 149 mm
Passar för	Skåptyp: AE
Plåtfläns	Storlek: 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid montage i vanliga lägen, nedan
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,5 kg
Bruttovikt	0,588 kg
Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plåtflänsar i metall, sluten, BD: 339x149 mm stl.: 4