


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.450

Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämpprofil

State: 2026-03-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.450 - Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämpprofil för AX

Den delade plåtflänsen underlättar montaget i skåpet och erbjuder olika inbyggningssmögjligheter. För enkel införing av kablar med eller utan stickanslutningar i skåpet. Särskilda borrhål i plåtflänsen garanterar automatisk potentialutjämning vid fastskruvning. Varken bultar, klämmor eller jordningskablar är nödvändiga längre.

Features

Art. nr.	SZ 2563.450
Utförande	2-delad
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda Vid inbyggning i skåpbredd > 760 mm krävs 2 VE
Dimension	Bredd: 447 mm Djup: 149 mm
Passar för	Skåptyp: AX
Passar till art. nr.	1050000 1057000 1100000
Plåtfläns	Storlek: 3
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	73269098
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plåtfläns, 2-delad, för AX, med elastisk klämpprofil, BD: 447x149 mm, för plåtflänsar storlek 3