

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.500

Plastfläns

State: 2025-04-20 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.500 - Plastfläns med membran

Stick hål i plasten och dra igenom kabeln, kapslingsklass IP 65 vid omsorgsfull kabelinföring.

Features

Art. nr.	SZ 2563.500
Produktbeskrivning	Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln.
Material	Plast enligt + UL 94-V0 Halogenfri
Färg	Liknar RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Dimension	Bredd: 534 mm Djup: 149 mm
Passar för	Skåptyp: AE
Plåtfläns	Storlek: 5
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 65
Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max.	18 x 5-9 16 x 7-12 36 x 10-15 6 x 15-24 2 x 23-30 2 x 26-35 4 x 26-54 1 x 50-110
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0.86
Bruttovikt	0.96
Tullvarukod	39269097
EAN	4028177325616
E-Number Sweden	E3404729
ETIM 9	EC000211

Features

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------