

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2564.200

State: 2026-06-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2564.200 - med metrisk förprägling, för AX

Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.



## Features

Art. nr.	SZ 2564.200
Produktbeskrivning	Slå enkelt igenom plasten vid förpräglingarna för kabelförskruvningar. Extra kvadratiska öppningar och förstärkningsramar gör att en modulär kabelgenomföring kan monteras direkt.
Material	Plast enligt + UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 fyrkantig öppning för 10 tätningssatser, små
Number of rectangular cutouts	6
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	5 x M12 4 x M16 6 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40
Dimension	Bredd: 534 mm Djup: 149 mm

# Features

Passar för	Skåptyp: AX
Plåtfläns	Storlek: 4
Driftstemperatur	-40 °C...80 °C
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,54 kg
Bruttovikt	0,573 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plastflänsar, för AX, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, förpräglade, 534x149 mm, för plåtfläns, storlek 4

# Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------