

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.300 Plastfläns

State: 2026-05-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.300 - Plastfläns med membran, för AX

Stick bara hål i plasten med något spetsigt och dra igenom kabeln.

Features

| | |
|---|--|
| Art. nr. | SZ 2565.300 |
| Produktbeskrivning | Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln. |
| Material | Plast enligt + UL 94-V0 |
| Färg | Liknar RAL 7035 |
| Observera: | Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda |
| Dimension | Bredd: 301 mm Djup: 221 mm |
| Passar för | Skåptyp: AX |
| Plåtfläns | Storlek: 5 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 vid korrekt montage |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max. | 30 x 5-11 40 x 10-15 5 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,585 kg |
| Bruttovikt | 0,59 kg |
| Tullvarukod | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Features

Produktbeskrivning

SZ Plastflänsar, för AX, med membran, BD: 301x221 mm, för plåtfläns, storlek 5

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA