

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.450

Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämprofil

State: 2026-05-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.450 - Plåtfläns, 2-delad med elastisk klämprofil för AX

Den delade plåtflänsen underlättar montaget i skåpet och erbjuder olika inbyggnadsmöjligheter. För enkel införing av kablar med eller utan stickanslutningar i skåpet. Särskilda borrhål i plåtflänsen garanterar automatisk potentialutjämning vid fastskruvning. Varken bultar, klämmor eller jordningskablar är nödvändiga längre.

Features

Art. nr.	SZ 2566.450
Utförande	2-delad
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda Vid inbyggnad i skåpbredd > 760 mm krävs 2 VE
Dimension	Bredd: 401 mm Djup: 221 mm
Passar för	Skåptyp: AX
Passar till art. nr.	1110.000 1114.000 1130.000 1213.000 1350.000 1115.000 1214.000
Plåtfläns	Storlek: 6
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,3 kg
Bruttovikt	1,36 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plåtfläns, 2-delad, för AX, med elastisk klämprofil, BD: 401 x 221 mm, för plåtflänsar storlek 6