

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2571.100 Plåtfläns i metall

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2571.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling, för AX

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.

## Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art. nr.                           | AX 2571.100   |
| Produktbeskrivning                 | Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.  |
| Material                           | Stålplåt  |
| Färg                               | RAL 7035  |
| Observera:                         | Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda   |
| Antal metriska förpräglingar       | 2 x M12<br>2 x M16<br>9 x M20<br>5 x M25<br>1 x M32<br>1 x M40  |
| Dimension                          | Bredd: 256 mm<br>Djup: 149 mm   |
| Passar för                         | Skåptyp: AX   |
| Plåtfläns                          | Storlek: 1  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 vid korrekt montage   |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Type 12K   |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 0,46 kg   |
| Bruttovikt                         | 0,469 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)     | 2,3 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass           | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tullvarukod        | 73079100   |
| ETIM 9             | EC000211   |
| ETIM 8             | EC000211   |
| ECLASS 8.0         | 27142421   |
| Produktbeskrivning | SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 256x149 mm, för plåtfläns, storlek 1 |

# Approvals

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|