



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2573.000 Elastisk klämprofil

State: 2026-05-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2573.000 - Elastisk klämprofil

För tätning av kabelinföring mellan golvplåtarna, särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.

## Features

Art. nr.	SZ 2573.000
Produktbeskrivning	För tätning av kabelinföring mellan golvplåtar. Särskilt lämplig för identiska kabeltvärsnitt.
Material	Polyuretanskum Tvärsnittsarea: 30 x 30 mm
Längd	3 m
Passar för	Skåptyp: VX Skåptyp: TS Skåptyp: TP
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 vid korrekt montage
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,11 kg
Bruttovikt	0,133 kg
Tullvarukod	40169997
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	SZ Elastisk klämprofil, L: 3000 mm