Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2575.100

Plåtfläns i metall

State: 2026-11-19 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2575.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling, för AX

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.

Features

Art. nr.	AX 2575.100
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40
Dimension	Bredd: 301 mm Djup: 221 mm
Passar för	Skåptyp: AX
Plåtfläns	Storlek: 5
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Type 12K
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,795 kg
Bruttovikt	0,806 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 301x221 mm, för plåtfläns, storlek 5

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA