

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2576.100 Plåtfläns i metall

State: 2026-06-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2576.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling, för AX

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.

## Features

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Art. nr.                           | AX 2576.100   |
| Produktbeskrivning                 | Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.  |
| Material                           | Stålplåt  |
| Färg                               | RAL 7035  |
| Observera:                         | Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda   |
| Antal metriska förpräglingar       | 2 x M12<br>10 x M16<br>8 x M20<br>18 x M25<br>4 x M32<br>4 x M40  |
| Dimension                          | Bredd: 401 mm<br>Djup: 221 mm   |
| Passar för                         | Skåptyp: AX   |
| Plåtfläns                          | Storlek: 6  |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 vid korrekt montage   |
| Typklassning motsvarande UL 50E    | Typ 1<br>Type 12K   |
| Förpackningsenhet                  | 1 st.   |
| Nettovikt                          | 1,07 kg   |
| Bruttovikt                         | 1,073 kg  |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate)     | 5,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass           | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Tullvarukod        | 73079100   |
| ETIM 9             | EC000211   |
| ETIM 8             | EC000211   |
| ECLASS 8.0         | 27142421   |
| Produktbeskrivning | SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 401x221 mm, för plåtfläns, storlek 6 |

# Approvals

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|