


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2577.100 Plåtfläns i metall

State: 2026-06-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2577.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling, för AX

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.

## Features

Art. nr.	AX 2577.100
Produktbeskrivning	Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Observera:	Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Antal metriska förpräglingar	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
Dimension	Bredd: 436 mm Djup: 221 mm
Passar för	Skåptyp: AX
Plåtfläns	Storlek: 7
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 12K
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,136 kg
Bruttovikt	1,146 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

# Features

---

Tullvarukod	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 436x221 mm, för plåtfläns, storlek 7

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------