


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2577.100 Plåtfläns i metall

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2577.100 - Plåtfläns i metall med metrisk förprägling, för AX

Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel.

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Art. nr. | AX 2577.100 |
| Produktbeskrivning | Hål för kabelförskruvningar slås lätt ut med en skruvmejsel. |
| Material | Stålplåt |
| Färg | RAL 7035 |
| Observera: | Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda |
| Antal metriska förpräglingar | 6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40 |
| Dimension | Bredd: 436 mm Djup: 221 mm |
| Passar för | Skåptyp: AX |
| Plåtfläns | Storlek: 7 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 66 vid korrekt montage |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 12K |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,136 kg |
| Bruttovikt | 1,146 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 5,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Tullvarukod | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivning | SZ Plåtfläns i metall, för AX, med metrisk förprägling, BD: 436x221 mm, för plåtfläns, storlek 7 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|