

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.003 Tätningssinsats

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.003 - Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Art. nr. | AX 2580.003 |
| Utförande | Tätningsinsats, liten |
| Produktbeskrivning | De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar. |
| Material | Plast |
| Färg | RAL 7035 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 |
| För kabeldiameter | 3 mm |
| Förpackningsenhet | 10 st. |
| Nettovikt | 0,02 kg |
| Bruttovikt | 0,076 kg |
| Tullvarukod | 40082900 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivning | SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, små, för kabeldiameter 3 mm |

Approvals

| | |
|-----------|------------------------|
| Approvals | UR + C-UR (recognized) |
|-----------|------------------------|