

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.011 Tätningssinsats

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.011 - Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

## Features

Art. nr.	AX 2580.011
Utförande	Tätningsinsats, liten
Produktbeskrivning	De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
Material	Plast
Färg	RAL 7035
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12 Typ 4X endast för inomhusbruk
För kabeldiameter	11 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	0,01 kg
Bruttovikt	0,06 kg
Tullvarukod	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, små, för kabeldiameter 11 mm

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)