


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Tättningsram, i moduler

State: 2026-07-08 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Tätningsram, i moduler

För universell användning på alla ytor och väggar, till införing av förkontakterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad är möjlig även på 24- resp. 16-poliga kontaktdonsutskärningar.

Features

Art. nr.	AX 2583.100
Utförande	För 10 tätningsinsatser, små
Produktbeskrivning	För universell användning på alla ytor och väggar, för införing av förkontakterade kablar och ledningar med kontaktdon. Påbyggnad är möjlig även på 24- resp. 16-poliga kontaktdonsutskärningar.
Material	Plast
Färg	Svart
Leveransens omfattning	Tätningsram Låsram
Nödvändigt hål	113,5 x 46 mm (24-polig)
Dimension	Bredd: 153,08 mm Djup: 70,08 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,13 kg
Bruttovikt	0,148 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Tätningsram, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, för 10 små tätningsinsatser eller, för kontaktdonsuttag 24-poliga

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)