

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 Mastfastsättning

State: 2026-06-20 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastfastsättning för AX, KX, AX av plast, AX IT, CS väggskåp

För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.



Features

Art. nr.	AX 2584.100
Produktbeskrivning	För en pålitlig och bekväm fastsättning på runda eller fyrkantiga master.
Tekniska data	För mastdiameter: Ø från 40 till 170 mm För maststorlek: □ från 50 till 150 mm
Material	Profilskenor, klämprofil: Stålplåt Spännband: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Profilskena, klämprofil: galvanisk zink-nickel passiverad
Leveransens omfattning	2 profilskenor, 600 mm långa 4 klämprofiler 2 spännband 4 spännvinklar 4 självgängande skruvar M10 för montage på skåpet
Observera:	Passar endast för höljen med en bredd upptill 600 mm.

Features

Passar för	Skåptyp: AX KX AX plast AX IT CS väggskåp AX Kapsling för utomhusbruk AE KL EB Väggskåp AX, 3-delat
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,88 kg
Bruttovikt	1,96 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	AX Mastfastsättning

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------