

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2685.600 Golvpulpeter

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2685.600 - Golvpulpeter Rostfritt stål

Golvpulpeter av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Enkel hantering tack vare självlåsande lockstöd. Utbytbar låsinsats. Enkel kabelinföring tack vare delade bottenplåtar



## Features

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Art. nr.                     | TP 2685.600   |
| Material                     | Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Dörr resp. dubbeldörr och pulpetlock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm<br>Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm   |
| Ytbehandling                 | Skåp, dörr, pulpetlock och bottenplåtar: Streckslipat, korn 400<br>Montageplåt: förzinkad   |
| Leveransens omfattning       | Skåp, med slutet bakstycke och slutna sidogavel<br>Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan<br>Pulpetlock med lockstöd och vridlås i skåpet<br>Lås med dubbel låsinsats<br>Bottenplåtar, delade<br>Montageplåt |
| Dimension                    | Bredd: 1.000 mm<br>Höjd: 960 mm   |
| Mått för montageplåt (B x H) | 930 mm x 780 mm   |
| Djup uppe                    | 480 mm  |
| Djup nere                    | 400 mm  |

# Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Antal dörrar                        | 2   |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55   |
| Protection category NEMA            | NEMA 12   |
| Grundmaterial                       | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)  |
| Dimension                           | Bredd: 1.000 mm<br>Höjd: 960 mm<br>Djup uppe: 480 mm<br>Djup nere: 400 mm |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 77,115 kg   |
| Bruttovikt                          | 79,5 kg   |
| Tullvarukod                         | 94032080  |
| ETIM 9                              | EC000784  |
| ETIM 8                              | EC000784  |
| ECLASS 8.0                          | 27180504  |
| Produktbeskrivning                  | TP Golvpulpet, BHD: 1000 x 960 x 400/D2: 480 mm, rostfritt stål, 1.4301   |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | TÜV<br>UL + C-UL (listed)                           |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |