

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500 Universalpulpeter TP

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - Universalpulpet TP

Universell pulpet TP, hög stabilitet och kapslingsklass IP 55 tack vare att skåpet tillverkas i ett svep. Flexibel frontutformning, antingen med tangentbordslåda eller pulpetpåbyggnad. Enkel åtkomst tack vare delade dörrar. Utbytbar låsinsats

## Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr.                            | TP 2694.500  |
| Utförande                           | Med låg framdörr   |
| Produktändring                      | Universalpulpeten får den nya montageplåten, samma som i VX25 golvskaåp.   |
| Material                            | Skåp, bottenplåtar: Stålblåt 1,5 mm<br>Dörr: Stålblåt, 2,0 mm<br>Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm                   |
| Ytbehandling                        | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack<br>Montageplåt och bottenplåt: förzinkad |
| Färg                                | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning              | Skåp med dörr(ar)<br>Montageplåt<br>Bottenplåtar   |
| Dimension                           | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 1.300 mm  |
| Mått för montageplåt (B × H)        | 499 mm x 1.196 mm  |
| Djup uppe                           | 417,5 mm   |
| Djup nere                           | 500 mm   |
| IK-kod                              | IK08   |
| Observera:                          | För universalpulpet med kort frontdörr: För att kapslingsklassen ska behållas måste pulpetutbyggnad monteras.    |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55  |

# Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Protection category NEMA | NEMA 12   |
| Grundmaterial            | Stålplåt  |
| Dimension                | Bredd: 600 mm<br>Höjd: 1.300 mm<br>Djup uppe: 417,5 mm<br>Djup nere: 500 mm |
| Förpackningsenhet        | 1 st.   |
| Nettovikt                | 72,2 kg   |
| Bruttovikt               | 76 kg   |
| Tullvarukod              | 94032080  |
| ETIM 9                   | EC000784  |
| ETIM 8                   | EC000784  |
| ECLASS 8.0               | 27180504  |
| Produktbeskrivning       | TP Universalpulpeter, BHD: 600x1300x500 mm stålplåt, med låg framdörr       |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | TÜV<br>UL + C-UL (listed)                           |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |