



TP 2695.500 - Universalpulpet TP

Universell pulpet TP, hög stabilitet och kapslingsklass IP 55 tack vare att skåpet tillverkas i ett svep. Flexibel frontutformning, antingen med tangentbordslåda eller pulpetpåbyggnad. Enkel åtkomst tack vare delade dörrar. Utbytbar låsinsats

Features

Art. nr.	TP 2695.500
Utförande	Med hög framdörr
Produktändring	Universalpulpeten får den nya montageplåten, samma som i VX25 golvskaåp.
Material	Skåp, bottenplåtar: Stålblåt 1,5 mm Dörr: Stålblåt, 2,0 mm Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Montageplåt Bottenplåtar
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.300 mm
Mått för montageplåt (B × H)	499 mm x 1.196 mm
Djup uppe	417,5 mm
Djup nere	500 mm
IK-kod	IK08
Observera:	För universalpulpet med kort frontdörr: För att kapslingsklassen ska behållas måste pulpetutbyggnad monteras.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55

Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.300 mm Djup uppe: 417,5 mm Djup nere: 500 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	74,1 kg
Bruttovikt	78 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP Universalpulpeter, BHD: 600x1300x500 mm stålplåt, med hög framdörr

Approvals

Approvals	TÜV UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK