

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2695.500 Universalpulpeter TP

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2695.500 - Universalpulpet TP

Universell pulpet TP, hög stabilitet och kapslingsklass IP 55 tack vare att skåpet tillverkas i ett svep. Flexibel frontutformning, antingen med tangentbordslåda eller pulpetpåbyggnad. Enkel åtkomst tack vare delade dörrar. Utbytbar låsinsats

## Features

Art. nr.	TP 2695.500
Utförande	Med hög framdörr
Produktändring	Universalpulpeten får den nya montageplåten, samma som i VX25 golvskåp.
Material	Skåp, bottenplåtar: Stålblåt 1,5 mm Dörr: Stålblåt, 2,0 mm Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med dörr(ar) Montageplåt Bottenplåtar
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.300 mm
Mått för montageplåt (B × H)	499 mm x 1.196 mm
Djup uppe	417,5 mm
Djup nere	500 mm
IK-kod	IK08
Observera:	För universalpulpet med kort frontdörr: För att kapslingsklassen ska behållas måste pulpetutbyggnad monteras.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55

# Features

Protection category NEMA	NEMA 12
Grundmaterial	Stålplåt
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.300 mm Djup uppe: 417,5 mm Djup nere: 500 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	74,1 kg
Bruttovikt	78 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivning	TP Universalpulpeter, BHD: 600x1300x500 mm stålplåt, med hög framdörr

# Approvals

Approvals	TÜV UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK