

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2732.010 Fönsterdörr

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2732.010 - Fönsterdörr för AX

För montage på AX skåp istället för dörr och på andra tillräckligt stora ytor.



Features

Art. nr.	FT 2732.010
Utförande	30-profil
Produktbeskrivning	För montage på AX skåp istället för dörr och på andra tillräckligt stora ytor.
Material	Ram: Aluminium, natureloxerat Glasskiva: Akrylglas
Leveransens omfattning	Inkl. plasthandtag med säkerhetsinsats nr. 3524 E
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Passar till art. nr.	1012.000 1076.000 1376.000
Passar för	Skåptyp: AX Bredd: = 600 mm Höjd: = 760 mm
Dimension	Bredd: 597 mm Höjd: 757 mm Djup: 36 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 537 mm Glasrutans höjd: 697 mm

Features

Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)	32 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,02 kg
Bruttovikt	4,04 kg
Tullvarukod	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	FT Glasfönster, BHD: 597x757x36 mm, för montage på AX skåpet istället för dörren och på andra tillräckligt stora ytor