

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.530 Systemfenster

State: 2026-06-28 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.530 - Systemfönster för VX, TS, VX SE

För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst.



Features

| | |
|--------------------|---|
| Art. nr. | FT 2735.530 |
| Utförande | 30-profil |
| Produktbeskrivning | För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst. |
| Material | Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av zinkgjutgods och säkerhetsglas. |
| Ytbehandling | Grundram: pulverlackerad RAL 7035 Profil med gångjärn och lås: natureloxerad |
| Value base frame | Av säkerhetsglas: hög resistens mot lösningsmedel och repor, antistatisk, minskad risk för personskada vid sönderslagning. Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm) Gångjärn med 180° öppningsvinkel, lätt att hänga in. |

Features

| | |
|---------------------------------------|---|
| Value base frame | Kan enkelt skruvas fast på dörren med måttanpassning (dörram kan användas som håltagningsmall). Enkel att justera i höjded. Stabiliserar dörrhålet. Täcker skärningskanten. Det finns ingen smuts på tätningen, glasskivan är säkrad mot urllyftning, vid öppning bildas ingen smuts och ingen vätska rinner bakom fönstret. Ramprofil med höjden 30 eller 60 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 54 |
| Observera: | Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm) Inte lämpad för utomhusuppställning |
| Passar för | Skåptyp: VX TS VX SE Bredd: = 600 mm |
| Dimension | Bredd: 500 mm Höjd: 570 mm Djup: 47 mm |
| Synlig yta | Glasrutans bredd: 363 mm Glasrutans höjd: 498 mm |
| Påbyggnadsdjup för komponenter (max.) | 33 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 4,783 kg |
| Bruttovikt | 5,06 kg |
| Tullvarukod | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeskrivning | FT Systemfönster, för VX, TS, VX SE, 30-profil, BHD: 500 x 570 x 47 mm, för B: 600 mm |

Approvals

Certificates

Kapslingsklass