

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2740.000 Manövertablå

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2740.000 - Manövertablå för AE

För montage på AE i stället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.



## Features

Art. nr.	FT 2740.000
Produktbeskrivning	För montage på AE istället för dörr och på ytor. Ramkonstruktion med infällda hörnförbindningar, 3 mm aluminiumplatta, fastsatt på insidan och tätad mot ramen.
Material	Aluminium, natureloxerat
Leveransens omfattning	Aluminiumram Tablåplatta Gångjärn Hållare
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Observera:	Vid inbyggnad istället för dörr behövs ett vridlås
Passar för	Skåptyp: AE Bredd: = 200 mm Höjd: = 300 mm
Dimension	Bredd: 197 mm Höjd: 297 mm Djup: 34 mm
Dimensions of aluminium plate	Bredd: 143 mm Höjd: 243 mm

# Features

Bestyckningsbar yta	Bredd: 127 mm Höjd: 227 mm
Anmärkning om art. nr.	Vid AE enbart tillämplig på bakstycket
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,237 kg
Bruttovikt	1,42 kg
Tullvarukod	76169990
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	FT Manövertablå, BHD: 197x297x34 mm för BH: 200x300 mm