

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2782.000 Akrylglashuv

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2782.000 - Akrylglashuv

Skyddar inbyggda display- och manöverelement i standardmått 19" eller metriska mått.

Features

Art. nr.	FT 2782.000
Utförande	i tummått
Produktbeskrivning	Med säkerhetslås, lås nr. 3524 E.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av gjutgods Glasskiva: Rökfärgat akrylglas
Leveransens omfattning	Inkl. gångjärn och fastsättningsmaterial. Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Dimension	Bredd: 534 mm Höjd: 291,5 mm Djup: 47,5 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 494 mm Glasrutans höjd: 271 mm
Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)	43 mm
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,846 kg
Bruttovikt	2,046 kg
Tullvarukod	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeskrivning	FT Akrylglashuv, 482.6 mm (19"), BHD: 534x291,5x47,5 mm