

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2784.000 Akrylglashuv

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2784.000 - Akrylglashuv

Skyddar inbyggda display- och manöverelement i standardmått 19" eller metriska mått.

## Features

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Art. nr.                              | FT 2784.000  |
| Utförande                             | metrisk  |
| Produktbeskrivning                    | Med säkerhetslås, lås nr. 3524 E.  |
| Material                              | Ram: Strängpressad aluminiumprofil med hörnstycken av gjutgods<br>Glasskiva: Rökfärgat akrylglas |
| Leveransens omfattning                | Inkl. gångjärn och fastsättningsmaterial.<br>Inkl. säkerhetsinsats nr. 3524 E                    |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529    | IP 54  |
| Dimension                             | Bredd: 400 mm<br>Höjd: 200 mm<br>Djup: 47,5 mm   |
| Synlig yta                            | Glasrutans bredd: 360 mm<br>Glasrutans höjd: 179,5 mm  |
| Påbyggnadsdjup för komponenter (max.) | 43 mm  |
| Förpackningsenhet                     | 1 st.  |
| Nettovikt                             | 1,3 kg   |
| Bruttovikt                            | 1,4 kg   |
| Tullvarukod                           | 39205100   |
| ETIM 9                                | EC002527   |
| ETIM 8                                | EC002527   |
| ECLASS 8.0                            | 27182301   |
| Produktbeskrivning                    | FT Akrylglashuv, 482.6 mm (19"), BHD: 400x200x47,5 mm  |