

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2793.560 Fönsterdörr

Source: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2793.560 - Fönsterdörr Rostfritt stål

För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst. Material rostfritt stål 1.4301 (AISI 304).



## Features

Art. nr.	FT 2793.560
Produktbeskrivning	Standardmässigt utrustat med innerliggande 130°-gångjärn och omgivande tätning.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Säkerhetsglas
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Observera:	Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm)
Dimension	Bredd: 522 mm Höjd: 600 mm Djup: 38 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 408 mm Glasrutans höjd: 543 mm

# Features

Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)	31 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,175 kg
Bruttovikt	6,5 kg
Tullvarukod	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	FT Fönsterdörr, BHD: 522x600x38 mm rostfritt stål 1.4301