

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Fönsterdörr

Source: 2026-04-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Fönsterdörr Rostfritt stål

För skydd av display- och manöverinstrument eller håltagningar samt för skydd mot smuts och vätskor samt obehörig åtkomst. Material rostfritt stål 1.4301 (AISI 304).



Features

Art. nr.	FT 2793.560
Produktbeskrivning	Standardmässigt utrustat med innerliggande 130°-gångjärn och omgivande tätning.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Säkerhetsglas
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 54
Observera:	Standardlåsinsats utbytbar mot andra låsinsatser 27 mm, utförande A och/eller mot låssystem Ergoform-S (förutom H = 270 mm)
Dimension	Bredd: 522 mm Höjd: 600 mm Djup: 38 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 408 mm Glasrutans höjd: 543 mm

Features

Påbyggnadsdjup för komponenter (max.)	31 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,175 kg
Bruttovikt	6,5 kg
Tullvarukod	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	FT Fönsterdörr, BHD: 522x600x38 mm rostfritt stål 1.4301