

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2820.410

## Sockelplåtar, på sidan, 100 mm

State: 2026-07-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2820.410 - Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för AX

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.

## Features

Art. nr.	AX 2820.410
Produktbeskrivning	För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
Dimension	Höjd: 100 mm
Passar för	Skåptyp: AX Djup: = 400 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Typ 12
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,04 kg
Bruttovikt	1,054 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

# Features

---

Produktbeskrivning

AX Sockelplåtar, på sidan, H: 100 mm, för D: 400 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA