

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.160

EMC-kabelförskruvningar

State: 2026-04-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.160 - EMC-kabelförskruvningar

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

Art. nr.	SZ 2843.160
Utförande	Kabelförskruvningar, metriska
Produktbeskrivning	Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse.
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Observera:	Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeldiameter	4,5 mm
Max. kabeldiameter	10 mm
Kapslingsklass IP 69K	IP 69K
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68
Skärmdiameter (min.)	3 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Type 4X
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,15 kg
Bruttovikt	0,157 kg
Tullvarukod	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441

Features

ECLASS 8.0

27149109

Produktbeskrivning

SZ EMC-kabelförskruvning, metrisk, storlek: M16

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)
VDE

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK