

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2843.200**

**EMC-kabelförskruvningar**

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.200 - EMC-kabelförskruvningar

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

## Features

Art. nr.	SZ 2843.200
Utförande	Kabelförskruvningar, metriska
Produktbeskrivning	Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse.
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Observera:	Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeldiameter	6 mm
Max. kabeldiameter	12 mm
Kapslingsklass IP 69K	IP 69K
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68
Skärmdiameter (min.)	5 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,17 kg
Bruttovikt	0,2 kg
Tullvarukod	74198090

# Features

---

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ EMC-kabelförskruvning, metrisk, storlek: M20

# Approvals

---

Approvals	UR + C-UR (recognized) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK