

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.320

EMC-kabelförskruvningar

State: 2026-06-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.320 - EMC-kabelförskruvningar

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

Art. nr.	SZ 2843.320
Utförande	Kabelförskruvningar, metriska
Produktbeskrivning	Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse.
Material	Mässing Tätning: CR/NBR
Ytbehandling	Förnicklad
Observera:	Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeldiameter	15 mm
Max. kabeldiameter	21 mm
Kapslingsklass IP 69K	IP 69K
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 68
Skärmdiameter (min.)	10 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,1 kg
Tullvarukod	74198090

Features

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ EMC-kabelförskruvning, metrisk, storlek: M32

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK