

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.630

EMC-kabelförskruvningar

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.630 - EMC-kabelförskruvningar

Integrerade klämlameller ger konstant tryck och dragavlastning som minskar påfrestningen på kablar.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | SZ 2843.630 |
| Utförande | Kabelförskruvningar, metriska |
| Produktbeskrivning | Alternativt kan kabelmanteln avbrytas på kontaktplatsen eller avlägsnas helt i skåpet. Kabelskärmningen i skåpet upprätthålls. Den medföljande låsmuttern skär in i lackeringen vid fastskruvning, så att det uppstår en elektrisk förbindelse. |
| Material | Mässing Tätning: CR/NBR |
| Ytbehandling | Förnicklad |
| Observera: | Minimal skärmdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel |
| Min. kabeldiameter | 34 mm |
| Max. kabeldiameter | 44 mm |
| Kapslingsklass IP 69K | IP 69K |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 68 |
| Skärmdiameter (min.) | 30 mm |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13 |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,421 kg |
| Bruttovikt | 0,528 kg |
| Tullvarukod | 74198090 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivning | SZ EMC-kabelförskruvning, metrisk, storlek: M63 |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) VDE |
| Explanations | Konformitetsförklaring |