


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2859.000

Nivåfötter

State: 2026-06-19 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2859.000 - Nivåfötter för VX, TS, VX SE i rostfritt stål

För montage på skåp, för enklare golvrengöring och för utjämning av ojämnheter på golvet ±15 mm.

Features

Art. nr.	SO 2859.000
Produktbeskrivning	För montage på skåp, för enklare golvrengöring och för utjämning av ojämnheter på golvet ±15 mm.
Fördelar	Obehindrad åtkomst för t.ex. golvrengöring
Användningsområden	Utjämning av höjdskillnader på max. 15 mm vid ojämna golv på uppställningsplatsen
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Max. belastning (statisk) per komponent	350 kg
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE PC
Nivåregleringsområde	85 - 115 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	3,184 kg
Tullvarukod	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	SO Nivåfot, för VX, TS, VX SE, H: 85–115 mm, rostfritt stål, 1.4301