

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.250

Nippelgenomföring

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.250 - Nippelgenomföring för väggdjocklekar på 1,5 till 4,5 mm

Skär av nippeln motsvarande kabeldiametern och för in kabeln.



Features

Art. nr.	SZ 2899.250
Produktbeskrivning	Skär av nippeln motsvarande kabeldiametern och för in kabeln.
Användningsområden	för väggdjocklekar på 1,5 till 4,5 mm
Material	Membran/mantel: termoplastisk elastomer
Dimension	Gänga: M25
För väggdjocklek (max.)	1,5 - 4,5 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 vid omsorgsfull kabelinföring
För kabel-Ø	5 - 21 mm
Förpackningsenhet	50 st.
Nettovikt	0,1 kg
Bruttovikt	0,182 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

Features

Produktbeskrivning

SZ Nippelgenomföring, för väggjocklekar från 1,5 mm - 4,5 mm för
hål M25, kabeldiameter: 5-21 mm