

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3052.000

Samlingskenehållare

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3052.000 - Samlingskenehållare

För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Features

Art. nr.	SV 3052.000
Material	Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT) Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Poltal	3-polig 185 mm
Passar för samlingsskenor	50 × 10 60 × 10 80 × 10
Märkström max.	1 600 A
Anmärkning om art. nr.	Samlingsskenehållarens baselement kan även användas som 1-poliga hållare.
Dimension	Bredd: 24 mm Höjd: 515 mm Djup: 51 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,26 kg
Bruttovikt	1,338 kg
Tullvarukod	85369010

Features

ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 185 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 50-80x10 mm

Approvals

Approvals	ABS
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK