

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3073.000

Samlingskenehållare

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3073.000 - Samlingsskenehållare

För samlingsskenesystem 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Features

Art. nr.	SV 3073.000
Material	Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT) Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Poltal	3-polig 100 mm
Passar för samlingsskenor	30 × 10 40 × 10 50 × 10 60 × 10
Märkström max.	1 250 A
Dimension	Bredd: 22 mm Höjd: 320 mm Djup: 70 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,612 kg
Bruttovikt	1,83 kg
Tullvarukod	85469010
ETIM 9	EC001166

Features

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Produktbeskrivning	SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 100 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 30-60x10 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---