

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3085.000

Täckprofil

State: 2026-06-16 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3085.000 - Täckprofil

För fullständig isolering av samlingsskenorna, individuellt avkapningsbar.

Features

Art. nr.	SV 3085.000
Produktbeskrivning	Beröringsskydd genom fullständig isolering av samlingsskenorna.
Material	Värmemodifierad hård-PVC Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Observera:	Individuellt kapningsbar
Passar för samlingsskenor	Samlingsskena E-Cu
Passar för samlingsskenor	40 - 60 × 10
Dimension	Längd: 1.000 mm
Förpackningsenhet	10 st.
Nettovikt	6 kg
Bruttovikt	6,4 kg
Tullvarukod	85472000
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Produktbeskrivning	SV Täckprofiler, för dimension BH: 40-60x10 mm L: 1000 mm section