

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3087.000 Systemtäckkåpor

State: 2016-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3087.000 - Systemtäckåpor

För ledaranslutnings- och plattklämmor.

Features

| | |
|--|---|
| Art. nr. | SV 3087.000 |
| Produktbeskrivning | För ledaranslutnings- och plattklämmor. |
| Material | ABS Brandklassad enligt UL 94-V0 |
| Färg | RAL 7035 |
| Height when mounted on 60 mm busbar systems | 230 mm |
| Height when mounted on 100 mm busbar systems | 325 mm |
| Observera: | För 3-poliga system med 60/100 mm skencentrumavstånd Kan enbart användas för system utan bottenprofil Vid system med bottenprofil måste systemtäckåporna kortas mekaniskt |
| Dimension | Bredd: 100 mm Djup: 80 mm |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 1,2 kg |
| Bruttovikt | 1,384 kg |
| Tullvarukod | 85472000 |
| ETIM 9 | EC000775 |
| ETIM 8 | EC000775 |
| ECLASS 8.0 | 27142414 |
| Produktbeskrivning | SV Systemtäckåpor, BD: 100x80 mm H: 230-325 mm |