

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3088.000 Systemtäckkåpor

State: 2016-07-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3088.000 - Systemtäckåpor

För ledaranslutnings- och plattklämmor.

Features

Art. nr.	SV 3088.000
Produktbeskrivning	För ledaranslutnings- och plattklämmor.
Material	ABS Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg	RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems	230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems	325 mm
Observera:	För 3-poliga system med 60/100 mm skencentrumavstånd Kan enbart användas för system utan bottenprofil Vid system med bottenprofil måste systemtäckåporna kortas mekaniskt
Dimension	Bredd: 200 mm Djup: 80 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,76 kg
Bruttovikt	2,038 kg
Tullvarukod	85472000
ETIM 9	EC000775
ETIM 8	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Produktbeskrivning	SV Systemtäckåpor, BD: 200x80 mm H: 230-325 mm