

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024 Punktkylningsfläkt

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - Punktkylningsfläkt

För att förebygga värmefickor inne i inkapslingen och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter.



Features

Art. nr.	SK 3108.024
Produktbeskrivning	För att förebygga värmefickor och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter i apparatskåp. Inställningsbar i två axlar. Fästes i ramprofil. Kaskadkoppling av flera fläktar möjlig tack vare snabbklämlist.
Leveransens omfattning	Komplett anslutningsklar enhet med axialfläkt Justerbar svängning Fastsättningsmaterial
Märkspänning	24 V (DC)
Märkeffekt Pel	vid DC: 3,5 W
Märkström max.	vid DC: 0,15 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,8 kg
Bruttovikt	0,978 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

Features

ECLASS 8.0

27180716

Produktbeskrivning

SK Punktkylningsfläkt, 160 m³/h, 24 V (DC)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring