

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3108.100 Punktkylningsfläkt

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3108.100 - Punktkylningsfläkt

För att förebygga värmefickor inne i inkapslingen och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter.



## Features

Art. nr.	SK 3108.100
Produktbeskrivning	För att förebygga värmefickor och som stödfläkt till aktiva klimatiseringskomponenter i apparatskåp. Inställningsbar i två axlar. Fästes i ramprofil. Kaskadkoppling av flera fläktar möjlig tack vare snabbklämlist.
Leveransens omfattning	Komplett anslutningsklar enhet med axialfläkt Justerbar svängning Fastsättningsmaterial
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 19 W Vid 60 Hz: 18 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,12 A Vid 60 Hz: 0,11 A
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,94 kg
Bruttovikt	1,126 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320

# Features

---

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK Punktkylningsfläkt, 160 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz

---

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------

---