

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3114.200

# Digital display och termostat för inkapslingens innertemperatur

State: 2026-07-07 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3114.200 - Digital display och termostat för inkapslingens innertemperatur

För montage i apparatskåpets dörr resp. vägg.

## Features

Art. nr.	SK 3114.200
Produktbeskrivning	För montage i apparatskåpets dörr resp. vägg.
Tekniska data	Tresiffrig 7-segmentsdisplay Omkopplingsbar från °C/°F Med 1800 mm lång NTC-sensor Två reläutgångar med växlande kontakt (max. kontaktbelastning 230 V, 6 A) Fri brytdifferens kan ställas in
Färg	RAL 7035
Förpackningsenhet	1 st.
Driftstemperatur	0 °C...50 °C
Inställningsområde	5 °C...55 °C
Märkspänning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Förvaringstemperatur	-20 °C...70 °C
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54
Nettovikt	0,258 kg
Bruttovikt	0,259 kg
Tullvarukod	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

# Features

---

Produktbeskrivning	SK Digital display och termostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), installationsdjup: 100 mm
--------------------	--

# Approvals

---

Approvals	UR
-----------	----

---

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---