

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Hygrostat

State: 2026-04-29 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Hygrostat

Kopplar in ett värmeelement eller en fläkt när den förinställda relativa luftfuktigheten i skåpet har nåtts. Därigenom går aldrig den relativa fuktigheten över daggpunkten och kondens på elektroniska komponenter kan undvikas.

Features

Art. nr.	SK 3118.000
Produktbeskrivning	Kopplar in ett värmeelement eller en fläkt när den förinställda relativa luftfuktigheten i skåpet har nåtts. Därigenom går aldrig den relativa fuktigheten över daggpunkten och kondens på elektroniska komponenter kan undvikas.
Fördelar	Tidssparande anslutningsteknik, dvs. kopplingsplint med skruvanslutning från utsidan. Flexibelt montage på lodrät eller vågrät 35 mm DIN-skena enligt EN 50 022 såväl som snäppfastsättning i skåpprofil eller på montageplåten med en bifogad adapter
Tekniska data	Kontaktbestyckning: 1-polig brytkontakt (växlande) som momentan brytfunktion Tillåten kontaktbelastning: AC ~ 5 (0,2) A (induktiv last vid $\cos \varphi = 0,6$)/DC = max. 20 W Inställningsområde: 50–100% rel. luftfuktighet Brytdifferens: ca. 4%
Färg	RAL 7035
Förpackningsenhet	1 st.
Dimension	Bredd: 71 mm Höjd: 71 mm Djup: 33,5 mm
Märkspänning	24 V - 250 V, 1~ 24–48 V (DC)
Nettovikt	0,095 kg
Bruttovikt	0,104 kg
Tullvarukod	90321080

Features

ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Produktbeskrivning	SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), färg RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
