

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3120.200 Varvtalsregulator

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3120.200 - Varvtalsregulator för filterfläkt och luft-luft värmeväxlare

Temperaturberoende varvtalsreglering för anpassning av kylbehovet med lägre ljud och lägre strömförbrukning vid dellast.

## Features

Art. nr.	SK 3120.200
Produktbeskrivning	Temperaturberoende varvtalsreglering för anpassning av kylbehovet med lägre ljud och lägre strömförbrukning som bonus.
Tekniska data	Montage på 35 mm DIN-skena EN 50 022 Fassnitt med microcontroller Max. fläkteffekt 300 W eller 2 A
Leveransens omfattning	Varvtalsregulator NTC-sensor, längd 1,80 m
Förpackningsenhet	1 st.
Varvtal	100 %
Observera:	Endast för 1-fasiga AC-motorer resp. -aggregat Ej lämpad för EC-motorer
Dimension	Bredd: 105 mm Höjd: 90,5 mm Djup: 60,2 mm
Inställningsområde	20 °C...55 °C
Märkspänning	100 V - 230 V
Nettovikt	0,359 kg
Bruttovikt	0,39 kg
Tullvarukod	90321020
ETIM 9	EC000256
ETIM 8	EC000256
ECLASS 8.0	27142320

# Features

---

Produktbeskrivning

SK Varvtalsregulator, 100-230 V, BHD: 105x90.5x60.2 mm

# Approvals

---

Approvals

UR

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK