

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.010

Nätdrossel

State: 2026-05-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.010 - Nättdrossel Kylaggregat för väggmontage Blue e+ Dynamic

Nättdrossel som säkerställer att EMC-kraven enligt DNV-CG-0339 klass A uppfylls.

Features

Art. nr.	SK 3124.010
Förpackningsenhet	1 st.
Passar till art. nr.	3184.837 / 3484.837 3185.837 / 3485.837 3186.937 / 3486.937 3187.937 / 3487.937
Dimension	Bredd: 40 mm Höjd: 44 mm Längd: 76 mm
Driftstemperatur	0 °C...85 °C
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 00
Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,382 kg
Tullvarukod	85059090
Produktbeskrivning	SK nättdrossel, för Blue e+ väggmonterat kylaggregat Dynamic, 230 V, 1~, 50/60 Hz