Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3128.100

Luft-luft värmeväxlare TopTherm

State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)

SK 3128.100 - Luft-luft värmeväxlare TopTherm väggmontage med reglering

Komplett anslutningsklar värmeväxlarenhet för väggmontage med reglering och digital temperaturdisplay.

Features

Art. nr.	SK 3128.100
Utförande	väggmontage
Produktbeskrivning	Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Komplett anslutningsklar enhet Kontaktdon Potentialfri felsignalering vid övertemperatur Håltagningsmall Fastsättningsmaterial
Specifik värmeeffekt	45 W/K
Lufteffekt (friblåsande)	Ytterkretslopp vid 50 Hz: 600 m³/h Ytterkretslopp vid 60 Hz: 625 m³/h Innerkretslopp vid 50 Hz: 600 m³/h Innerkretslopp vid 60 Hz: 625 m³/h
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,6 A Vid 60 Hz: 0,8 A
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 950 mm Djup: 205 mm
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
Temperaturreglering	Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur	-5 °C...55 °C

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	Inre kretslopp IP 54 Yttre kretslopp IP 34
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	19 kg
Bruttovikt	20 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Tullvarukod	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Produktbeskrivning	SK TopTherm Luft/luft värmeväxlare, väggmontage med reglering, 45 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK