


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3128.115**

**Luft-luft värmeväxlare TopTherm**

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3128.115 - Luft-luft värmeväxlare TopTherm väggmontage med reglering

Komplett anslutningsklar värmeväxlarenhet för väggmontage med reglering och digital temperaturdisplay.

## Features

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Art. nr.                 | SK 3128.115  |
| Utförande                | väggmontage  |
| Produktbeskrivning       | Luft/luft värmeväxlare är särskilt väl lämpade i aggressiva miljöer, eftersom de har två luftkretslopp där det inre och yttre kretsloppet är helt separerade från varandra.                              |
| Färg                     | RAL 7035   |
| Leveransens omfattning   | Komplett anslutningsklar enhet<br>Kontaktbon<br>Potentialfri felsignalering vid övertemperatur<br>Håltagningsmall<br>Fastsättningsmaterial   |
| Specifik värmeeffekt     | 45 W/K   |
| Lufteffekt (friblåsande) | Ytterkretslopp vid 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h<br>Ytterkretslopp vid 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h<br>Innerkretslopp vid 50 Hz: 600 m <sup>3</sup> /h<br>Innerkretslopp vid 60 Hz: 625 m <sup>3</sup> /h |
| Märkspänning             | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Märkström max.           | Vid 50 Hz: 1,12 A<br>Vid 60 Hz: 1,6 A  |
| Dimension                | Bredd: 400 mm<br>Höjd: 950 mm<br>Djup: 205 mm  |
| Försäkring               | Automatsäkring/smältsäkring: 2 A   |
| Temperaturreglering      | Elektronisk reglering med digital display (fabriksinställning +35 °C)  |
| Driftstemperatur         | -5 °C...55 °C  |

## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | Inre kretslopp IP 54<br>Yttre kretslopp IP 34   |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 18,96 kg  |
| Bruttovikt                          | 19,958 kg   |
| Tullvarukod                         | 84158300  |
| ETIM 9                              | EC002514  |
| ETIM 8                              | EC002514  |
| ECLASS 8.0                          | 27180711  |
| Produktbeskrivning                  | SK Luft/luft-värmeväxlare TopTherm, väggmontage, 45 W/K, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 400 x 950 x 205 mm |

## Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UR + C-UR (recognized)                              |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |