

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3139.110

## Takfläkt, takventilation

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3139.110 - Takfläkt, takventilation

Den nya generationens takfläktar är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste.



## Features

Art. nr.	SK 3139.110
Utförande	takmontage
Produktbeskrivning	Takfläktar med hög kapslingsklass och flexibelt montage inifrån eller utifrån.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt	Radiell, kondensatormotor
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/373 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 360/382 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243300: 410/440 m <sup>3</sup> /h
Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor)	Vid 50 Hz: 525 m <sup>3</sup> /h
Märkspänning	115 V, 1~, 60 Hz

# Features

Märkeffekt Pel	Vid 60 Hz: 65 W
Märkström max.	Vid 60 Hz: 0,56 A
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 133 mm Djup: 400 mm
Montagedjup	34,6 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 258 mm Hålets djup: 258 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 21 utan filtermatta IP 54 inkl. veckfilter
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 3 A
Observera:	För höjning av kapslingsklassen till IP 55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör). För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)	Vid 60 Hz: 68.000 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 60 Hz: 54 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,16 kg
Bruttovikt	5,865 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK TopTherm takmonterade fläktar 525 m <sup>3</sup> /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz

# Approvals

---

Approvals

CSA  
30 - KC Korea  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Explanations

Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK