Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.100

Takfläkt, takventilation

State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)


ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3140.100 - Takfläkt, takventilation

Den nya generationens takfläktar är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste.





Features

Art. nr.	SK 3140.100
Utförande	takmontage
Produktbeskrivning	Takfläktar med hög kapslingsklass och flexibelt montage inifrån eller utifrån.
Material	Plast ABS
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt	Radiell, kondensatormotor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)	Vid 50 Hz: 809 m³/h Vid 60 Hz: 868 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/598 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m³/h 2 x 3243300: 670/690 m³/h

© Rittal 2026

Features

Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor)	Vid 50 Hz: 873 m³/h Vid 60 Hz: 965 m³/h
Märkspänning	220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 50 Hz: 99 W Vid 60 Hz: 130 W
Märkström max.	Vid 50 Hz: 0,43 A Vid 60 Hz: 0,56 A
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 133 mm Djup: 400 mm
Montagedjup	34,6 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 258 mm Hålets djup: 258 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 21 utan filtermatta IP 54 inkl. veckfilter
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 3 A
Observera:	För höjning av kapslingsklassen till IP 55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör). För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)	Vid 50 Hz: 62.800 h Vid 60 Hz: 65.800 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 50 Hz: 58 dB(A) Vid 60 Hz: 60 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,2 kg
Bruttovikt	5,69 kg

© Rittal 2026

Features

Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivning	SK TopTherm takmonterade fläktar 800 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Approvals

Approvals	CSA 30 - KC Korea TÜV-testad säkerhet UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK