

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3140.110

Takfläkt, takventilation

State: 2026-05-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3140.110 - Takfläkt, takventilation

Den nya generationens takfläktar är ett system för alla storlekar: det enda som behövs är ett montagehål för alla effektklasser. De ger hög verkningsgrad tack vare luftstyrningen med låga tryckförluster och den höga kapslingsklassen IP54 uppnås genom ett innovativt klämfäste.



Features

Art. nr.	SK 3140.110
Utförande	takmontage
Produktbeskrivning	Takfläktar med hög kapslingsklass och flexibelt montage inifrån eller utifrån.
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Montagefärdig enhet, inkl. veckfilter
Fläkt	Radiell, kondensatormotor
Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)	Vid 60 Hz: 868 m ³ /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/598 m ³ /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m ³ /h 2 x 3243300: 670/690 m ³ /h
Lufteffekt friblåsande (utan filtermattor)	Vid 60 Hz: 965 m ³ /h

Features

Märkspänning	115 V, 1~, 60 Hz
Märkeffekt Pel	Vid 60 Hz: 138 W
Märkström max.	Vid 60 Hz: 1,2 A
Dimension	Bredd: 400 mm Höjd: 133 mm Djup: 400 mm
Montagedjup	34,6 mm
Montagehålbild	Hålets bredd: 258 mm Hålets djup: 258 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 21 utan filtermatta IP 54 inkl. veckfilter
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Försäkring	Automatsäkring/smältsäkring: 3 A
Observera:	För höjning av kapslingsklassen till IP 55 kan en flockfiberfiltermatta användas (se tillbehör). För att förbättra energieffektiviteten och maximera aggregatets livslängd rekommenderas att använda termostater eller temperaturindikering.
Livslängd fläkt (L10, 40 °C)	Vid 50 Hz: 67.800 h Vid 60 Hz: 66.400 h
Driftstemperatur	-20 °C...55 °C
Förvaringstemperatur	-40 °C...70 °C
Ljudnivå	Vid 60 Hz: 60 dB(A)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	5,7 kg
Bruttovikt	6 kg
Tullvarukod	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Features

Produktbeskrivning

SK TopTherm takmonterade fläktar 965 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz

Approvals

Approvals

CSA
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Explanations

Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK